



## Pneumatinis gręžtuvas, Tipas: D2116Q



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	079051 D2116Q
GTIN	7322590013288
Produktų klasė	03R

### Aprašymas

#### Modelis:

Visi techniniai duomenys paremti **6,3 bar** oro slėgiu ir rekomenduojamu žarnos vidiniu Ø. Našių ir labai tylių gręžtuvų serija, pistoleto formos, gali pliene pragręžti kiaurymę iki 13 mm. Oro išleidimas per rankeną apsaugo, kad gręžimo drožlės nepakiltų į orą. Su greitojo užveržimo gręžimo griebtuvu.

#### Tiekimo sudėtis:

Su **greitojo užveržimo gręžimo griebtuvu**.

#### Atsarginė dalis:

**Rinktiniai techninės priežiūros rinkiniai (Service Kits):** keičiamųjų dalių rinkinius profilaktinei techninei priežiūrai ir remontui daugumai Atlas Copco pneumatiniams įrankiams galima užsakyti.

### Techninis aprašymas

Greito užveržimo griebtuvo užveržimo ribos	1,5 - 10 mm
Darbinis triukšmas	82 dB(A)
maksimalus oro poreikis	600 l/min
Svoris	1 kg
maksimalus sūkių skaičius	0 - 2400 min <sup>-1</sup>
Gamintojo pavadinimas	D2116Q

rekomenduojamas žarnos dydis (vidinis Ø)	10 mm
maksimali vibracija pagal EN	< 2,5 m/s <sup>2</sup>
Ilgis	211 mm
Atiduodamoji galia	350 W
Pneumatinė jungtis	1/4 in
Prijungimo sriegis	BSP
Produkto rūšis	Gręžtuvas