



Keturbriaunių užmaunamų raktų rinkinys, 1/2 colio 22 vnt., Tipas: 6



Užsakymo data

Užsakymo numeris	638168 6
GTIN	4062406230845
Produktų klasė	62A

Aprašymas

Modelis:

Varomosios / jungiamosios dalys pagal **DIN 3122 / 3123**; **galvutės** pagal **DIN 3124**. Vidiniai ir išoriniai kvadratai pagal **DIN 3120**.

Paskirtis:

Varžtams su išoriniu šešiabriauniu / veržlėms su sriegiu M6 – M20 ir pakaitinimo žvakėms.

Apdirbama medžiaga:

Chromo vanadžio plienas, chromuotas.

Tiekimo sudėtis:

6-briaunės galvutės: 15 vnt. Nr. 642220 dyd. 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30

Galvutės uždegimo žvakėms: 2 vnt. kaip Nr. 642450 dyd. 16; 20,8

Skersinė rankena: 1 vnt. Nr. 641320 dyd. 295

Ilgintuvai: 2 vnt. Nr. 641020 dyd. 130; 255

Šarnyras: 1 vnt. Nr. 641620 dyd. 1/2

Terkšlė: 1 vnt. Nr. 640190 dyd. 1/2

Laikoma: ABS plastiko dėžė

Aukštis: 62 mm

Pavaros keturbriaunis: 1/2 in

6-briaunių galvučių dydžių ribos: 10-30 mm

Techninis aprašymas

Pavaros keturbriaunis	1/2 in
-----------------------	--------

Dalių skaičius	22
6-briaunių galvučių dydžių ribos	10-30 mm
Raktų dydžių matmenys	metrais
Pakuotė	ABS plastiko dėžė
Ilgis	407 mm
Plotis	227 mm
Aukštis	62 mm
Produkto rūšis	Užmaunamas raktas

Priedai

Putplasčio įdėklas Kontrastingos spalvos padeda greičiau surasti reikiamą įrankį. 638168	630324 638168
Sisteminė dėžė Tipas 4	630323 4