

Garant**12-briaunė 1/4 colio galvutė, Rakto dydis: 8mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	630929 8
GTIN	4062406230692
Produktų klasė	61A

Aprašymas**Modelis:**

Kaldintos iš aukštos kokybės plieno, viduje pagilintos, kad greitai pagautų varžtų galvutes. Vidinis kvadratas su kiauryme pagal DIN 3120-D 6,3.

Labai tikslūs galvučių dydžiai su **HT-drive** profiliu tausoja varžtų galvutes ir veržles. Plonasienės, tinka darbams net ir labai ankštose vietose.

Standartas:**DIN 3124****Apdirbama medžiaga:**

Chromo vanadžio plienas, chromuotas.

Pastaba:

GARANT ir HOLEX 12-briaunes galvutes (net ir colinių dydžių) galima įsigyti el. parduotuvėje (GARANT: Nr. 630932; HOLEX: Nr. 630962).

Techninis aprašymas

Rakto dydis	8 mm
Ilgis	25 mm
Ø iš judesio perdavos detalei pusės	11,9 mm
Pavaros keturbriaunis	1/4 in
Perdavos profilis	12-briaunis užmaunamas raktas

Medžiaga	Chromo vanadžio plienas
Paviršius	chromuotas
Produkto rūšis	Galvutė