

**Garant****SEMT 1305 AGSR, HB7520, Tipas: UNI****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	213592 UNI
GTIN	4045197806185
Produktų klasė	21A

**Aprašymas****Modelis:**

Pastorinta plokštelė atlaiko didesnes apkrovas. Pati moderniausia danga saugo nuo susidėvėjimo.

**Pastaba:**

Rekomenduojamos vertės, skirtos  $a_e = 0,5... 1 \times D$  /  $a_{pmax} = 4mm$ .

**Techninis aprašymas**

Tipas	UNI
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	SEMT 1305 AGSR
Kietlydinys	HB7520
Ašmenys	HM
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Produkto rūšis	Keičiamoji plokštelė frezavimui

**Vartotojo duomenys**

	<b>Paskirtis</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO kodas</b>
Plienas <500 N/mm <sup>2</sup>	tinka	220 m/min	P
Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>	tinka	180 m/min	P
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	160 m/min	P
Plienas <1100 N/mm <sup>2</sup>	tinka	90 m/min	P
Plienas <1400 N/mm <sup>2</sup>	tinka	90 m/min	P
INOX <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	150 m/min	M
INOX >900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	120 m/min	M
Ketus (G)	tinka	90 m/min	K
drėgnas, maks.	ribotai tinka		
sausasis	tinka		