



Weldon laikikliai įsukamoms frezavimo galvutėms su vidiniu aušinimu, Ø d = 12 mm, Sriegis M × ilgis L1: M5X20



Užsakymo data

Užsakymo numeris	301338 M5X20
GTIN	4062406231002
Produktų klasė	32A

Aprašymas

Modelis:

Koto tolerancija h6.

Paskirtis:

Tvirtinimui Weldon tipo įspraustinėse.

Vidinis aušinimas: taip

Kiaurymės Ø D₁: 5,5 mm

Ø D₂: 10 mm

Bendras ilgis L: 65 mm

Naudingasis ilgis L₁: 20 mm

L₂: 5 mm

Techninis aprašymas

Naudingasis ilgis L ₁	20 mm
Ø D ₂	10 mm
Kiaurymės Ø D ₁	5,5 mm
Bendras ilgis L	65 mm
L ₂	5 mm
Laikiklis	Ø d = 12 mm
Koto Ø d	12 mm
Vidinis aušinimas	taip

Produkto rūšis

Įsukamos frezos tvirtinimo laikiklis