

Garant
**GARANT Master Mute ištekinimo peilio kotas slopina vibracijas, 11×D,
Sistema / koto Ø: DM/60**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	264934 DM/60
GTIN	4062406231385
Produktų klasė	29E

Aprašymas
Tiekimo sudėtis:

Adapteris aušinimo skysčiui.

Pastaba:

Negalima tvirtinti ant S raide pažymėto ploto!

$D_{\min} = 1/2 \text{ koto } \varnothing + H + \text{vidutinio poslinkio } L_3 \text{ pjovimo galvutė.}$

Patogi gręžimo peilio padėtis naudojant įrankių galvutę Nr. 265001.

Vidinis aušinimas: taip

Sistema: DM

Bendras ilgis L: 808 mm

Bazinio laikiklio vidurio poslinkis H: 10 mm

neužspaudžiamas diapazonas S: 309 mm

rekomenduojamas užspaudimo ilgis: 240 mm

Montavimo varžtų rinkinys: 269026 3

Techninis aprašymas

Bazinio laikiklio vidurio poslinkis H	10 mm
Sistema	DM
neužspaudžiamas diapazonas S	309 mm
rekomenduojamas užspaudimo ilgis	240 mm
Montavimo varžtų rinkinys	269026 3
Aukšto slėgio jungiamoji žarna	269207
Aušinimo skysčio kištukinė jungtis	269208

Bendras ilgis L	808 mm
tinkamos keičiamos pjovimo galvutės	264838; 264839
Serija	Master Mute
Ištekimo gylis iki	11×D
Virpesiai	slopinantis
Vidinis aušinimas	taip
Produkto rūšis	Bazinis laikiklis