

Garant**GARANT Master Mute keičiama pjovimo galvutė, kairinė, Sistema / plokštelių dydis: GL/10****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	264831 GL/10
GTIN	4062406231477
Produktų klasė	29D

Aprašymas**Tinka:**

Ištekinimo įrankio laikiklių kotai Nr. 264866; 264870 ir 264874.

Pastaba:

Visų keičiamų pjovimo galvučių ir visų ištekinimo peilių derinys toje pačioje sistemoje (GL, QC, DM).

Vidinis aušinimas: taip

Sistema: GL

Pjovimo vieta: 16 mm

Keičiamos pjovimo galvutės ISO kodas: SCLCL

Tinkamos keičiamos plokštelės: CC.. 0602..

Posvyrio kampas: 95 laipsniai

Mažiausias pragręžimo $\varnothing D_{\min}$: 20 mm

Darbinės dalies ilgis L_3 : 11 mm

Techninis aprašymas

Mažiausias pragręžimo $\varnothing D_{\min}$	20 mm
--	-------

Posvyrio kampas	95 laipsniai
Bendras ilgis L	15,4 mm
Pjovimo vieta	16 mm
Serija	Master Mute
Keičiamos pjovimo galvutės ISO kodas	SCLCL
Tinkamos keičiamos plokštelės	CC.. 0602..
Darbinės dalies ilgis L ₃	11 mm
Sistema	GL
Keičiamų plokštelių varžtas	269028 38
Paskirtis	kairinė
Vidinis aušinimas	taip
Produkto rūšis	Modulinė ištekimo laikiklio galvutė

Priedai

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Tipas 38	269028 38
--	-----------