

**Sriegpjovė HSS, MF: 10X1****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	141070 10X1
GTIN	4062406233471
Produktų klasė	12K

Aprašymas**Modelis:**

Uždara forma su įpjova; **abiejose pusėse paviršinės įpjovos.**

1 3/4 žingsnių įpjova.

Pjovimo kryptis: dešininis

Tolerancijos klasė: DIN 13 6g

Žingsnis: 1 mm

Išorinis Ø: 30 mm

Aukštis: 11 mm

Techninis aprašymas

Tolerancijos klasė	DIN 13 6g
Žingsnis	1 mm
Sriegio dydis	M10×1
Išorinis Ø	30 mm
Aukštis	11 mm

Sriegio tipas	MF
Profilio kampas	60 laipsniai
Ašmenys	HSS
Norma	EN 22568
Pjovimo kryptis	dešininis
Produkto rūšis	Sriegpjovė

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka		
Plienas <500 N/mm ²	tinka		
Plienas <750 N/mm ²	tinka		
Alyva	tinka		
sausasis	ribotai tinka		