



Sriegpjovė, M: M6



Užsakymo data

Užsakymo numeris	140460 M6
GTIN	4062406233358
Produktų klasė	12K

Aprašymas

Modelis:

Uždara, forma su įpjova. **≥M3 su paviršinėmis įpjovomis abiejose pusėse**, kad būtų lengviau sriegti ir drožlės būtų kreipiamos pjovimo kryptimi. **2 žingsnių įpjova. Pritrintas ir įzotintas paviršius**; priekinis pjovimo kampas apie 15°.

Pjovimo kryptis: dešininis

Tolerancijos klasė: DIN 13 6g

Žingsnis: 1 mm

Išorinis Ø: 20 mm

Aukštis: 7 mm

Techninis aprašymas

Sriegio dydis	M6
Tolerancijos klasė	DIN 13 6g
Žingsnis	1 mm
Aukštis	7 mm

Išorinis Ø	20 mm
Sriegio tipas	M
Profilio kampas	60 laipsniai
Ašmenys	HSS E
Norma	EN 22568
Pjovimo kryptis	dešininis
Produkto rūšis	Sriegpjovė

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Plienas <500 N/mm ²	tinka		
Plienas <750 N/mm ²	tinka		
Plienas <900 N/mm ²	tinka		
Plienas <1100 N/mm ²	tinka		
Plienas <1400 N/mm ²	ribotai tinka		
INOX <900 N/mm ²	tinka		
INOX >900 N/mm ²	ribotai tinka		
Alyva	tinka		
sausasis	ribotai tinka		