

HOLEX**Sriegpjovė HSS, MF: 20X1,5****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	141070 20X1,5
GTIN	4062406233532
Produktų klasė	12K

Aprašymas**Modelis:**Uždara forma su įpjova; **abiejose pusėse paviršinės įpjovos.****1 3/4 žingsnių įpjova.**

Pjovimo kryptis: dešininis

Tolerancijos klasė: DIN 13 6g

Žingsnis: 1,5 mm

Išorinis Ø: 45 mm

Aukštis: 14 mm

Techninis aprašymas

Sriegio dydis	M20x1,5
Išorinis Ø	45 mm
Tolerancijos klasė	DIN 13 6g
Žingsnis	1,5 mm
Aukštis	14 mm

Sriegio tipas	MF
Profilio kampas	60 laipsniai
Ašmenys	HSS
Norma	EN 22568
Pjovimo kryptis	dešininis
Produkto rūšis	Sriegpjovė

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka		
Plienas <500 N/mm ²	tinka		
Plienas <750 N/mm ²	tinka		
Alyva	tinka		
sausasis	ribotai tinka		