



Sriegpjovė, M: M8



Užsakymo data

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 140460 M8 |
| GTIN | 4062406233372 |
| Produktų klasė | 12K |

Aprašymas

Modelis:

Uždara, forma su įpjova. **≥M3 su paviršinėmis įpjovomis abiejose pusėse**, kad būtų lengviau sriegti ir drožlės būtų kreipiamos pjovimo kryptimi. **2 žingsnių įpjova. Pritrintas ir įzotintas paviršius**; priekinis pjovimo kampas apie 15°.

Pjovimo kryptis: dešininis

Tolerancijos klasė: DIN 13 6g

Žingsnis: 1,25 mm

Išorinis Ø: 25 mm

Aukštis: 9 mm

Techninis aprašymas

| | |
|--------------------|-----------|
| Aukštis | 9 mm |
| Tolerancijos klasė | DIN 13 6g |
| Sriegio dydis | M8 |
| Išorinis Ø | 25 mm |

| | |
|-----------------|--------------|
| Žingsnis | 1,25 mm |
| Sriegio tipas | M |
| Profilio kampas | 60 laipsniai |
| Ašmenys | HSS E |
| Norma | EN 22568 |
| Pjovimo kryptis | dešininis |
| Produkto rūšis | Sriegpjovė |

Vartotojo duomenys

| | Paskirtis | V _c | ISO kodas |
|---------------------------------|---------------|----------------|-----------|
| Plienas <500 N/mm ² | tinka | | |
| Plienas <750 N/mm ² | tinka | | |
| Plienas <900 N/mm ² | tinka | | |
| Plienas <1100 N/mm ² | tinka | | |
| Plienas <1400 N/mm ² | ribotai tinka | | |
| INOX <900 N/mm ² | tinka | | |
| INOX >900 N/mm ² | ribotai tinka | | |
| Alyva | tinka | | |
| sausasis | ribotai tinka | | |