

Garant**Sriegpjovė, G: G1.1/4****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	142050 G1.1/4
GTIN	4062406235970
Produktų klasė	11K

Aprašymas**Modelis:**

Uždara, forma su įpjova; **su paviršinėmis įpjovomis abiejose pusėse**, kad sriegimas taptų lengvesnis ir drožlės būtų kreipiamos pjovimo kryptimi. **1 3/4 žingsnių įpjova.**

Paskirtis:

Cilindriniam Whitworth vamzdiniam sriegiui DIN ISO 228/1.

Norma: EN 24231

Vijų skaičius colyje: 11

Sriegio Ø: 41,91 mm

Išorinis Ø: 75 mm

Aukštis: 20 mm

Techninis aprašymas

Išorinis Ø	75 mm
Tolerancijos klasė	A
Vijų skaičius colyje	11
Sriegio Ø	41,91 mm

Sriegio dydis	G1.1/4
Aukštis	20 mm
Pjovimo kryptis	dešininis
Sriegio tipas	G
Profilio kampas	55 laipsniai
Ašmenys	HSS
Norma	EN 24231
Produkto rūšis	Sriegpjovė

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka		
Plienas <500 N/mm ²	tinka		
Plienas <750 N/mm ²	tinka		
Alyva	tinka		
sausasis	ribotai tinka		