

Garant**Reguliuojamas veržliaraktis, Visas ilgis: 250mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	813501 250
GTIN	4062406239008
Produktų klasė	81A

Aprašymas**Modelis:**

Lygiagrečios, lygios žiaunos; chromuotas modelis.

Nustatyta padėtis fiksuojama mygtuko paspaudimu ir užveržimo svirtimi stipriai suspaudžiamos žiaunos. Eiga tarp užspaudžiamųjų paviršių leidžia **dirbti terkšlės principu**. Patogus darbas, veržliarakčio kojelės ergonomiškos formos su neslidžia plastikine danga, todėl sumažėja tikimybė joms išslysti. Reguliuojami veržliarakčiai chromuoti. **Lazeriu išdegtos skalės padalos** (priekyje – **metrinės**, o gale – **colinės**), leidžia iš anksto nustatyti veržliarakčio dydį.

Paskirtis:

Atsargiai suimami varžtai, veržlės, chromuotos detalės ir t.t.

Techninis aprašymas

visas ilgis	250 mm
Užveržimo tarpas	0 - 52 mm
Žiočių ilgis	30 mm
Produkto rūšis	Reguliuojamas veržliaraktis