

Garant**Diskinės / atplovimo frezos su sriegiu HSS plotis $a_p= 2,2$ mm, $\varnothing D$: 63/4mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	218417 63/4
GTIN	4062406239428
Produktų klasė	21P

Aprašymas**Modelis:**

Produktyvios atplovimo frezos, kurias sudaro kotas su **plieniniu disku** arba kotas su **preciziškai tiksliai, temperatūrai atspariu HSS greitapjovio plieno disku**.

Specialiai darbui giliose ertmėse.

Paskirtis:

Griovelių įpjovimui ir ruošinių pjaustymui. Kad serijinėje gamyboje kartojimas būtų kuo tikslesnis, rekomenduojame pirmiausia HSS diskus.

Dėmesio:

Raktą plokštelės tvirtinimui / išėmimui Nr. 279940 reikia užsakyti atskirai.

Pastaba:

Galima įsigyti diskines / atplovimo frezas, kurių $\varnothing D$ nesiekia 200 mm.

HSS atsarginius diskus galite papildomai užsisakyti kaip priedus.

Techninis aprašymas

maksimalus įpjovos gylis $a_{e\text{ maks.}}$	15,75 mm
Bendras ilgis L_{viso} kai a_p 2,2 mm	40 mm
$\varnothing D_1$ h6	17 mm

Pjovimo briaunų skaičius Z	4
Ø D ₂	29 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	XC.. 1119
Tvirtinimo sriegis M	M16
Bendras ilgis L _{viso} kai a _p 1,5 mm	33,4 mm
Pjovimo briaunos Ø D _c	63 mm
Plotis a _p	1,5 mm
Koto tipas	su sriegiu
Ašmenys	HSS
Vidinis aušinimas	ne
Produkto rūšis	Diskinė freza