

Garant

Lankstaus, tvirto šlifavimo audinio rulonas (A), 50 mm × 50 m, Grūdelių dydis: 100

**Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 556970 100 |
| GTIN | 4045197808165 |
| Produktų klasė | 51E |

Aprašymas**Modelis:**

Tankaus audimo, tvirtas ir **labai lankstus** medvilninis audinys (atsparus alyvai ir naftos produktams) su tolygiai paskirstytais dirbtine derva sutvirtintais **korundo grūdeliais (A)**. Idealiai prisitaiko prie detalės formų. **Efektyvus šlifavimas ir ilgas eksploataavimo laikas.**

Ritė praktiškame dalytuve su langeliu, kad būtų galima matyti užpildymo lygį ir aukštos kokybės atpjovimo peiliu.

Paskirtis:

Idealiai tinka metalui. Tinka ir medienos bei dažytų paviršių apdirbimui.

Techninis aprašymas

| | |
|---------------------|-----------|
| Smulkumo laipsnis | vidutinis |
| Dalytuvo aukštis | 312 mm |
| Dalytuvo gylis | 312 mm |
| Šlifavimo priemonės | Korundas |

| | |
|------------------------------|-------------------|
| Šlifavimo priemonių kodas | A |
| Ritės plotis | 50 mm |
| Ritės ilgis | 50 m |
| Produkto pavadinimo požymis | 50 mm × 50 m |
| integruotas atpjovimo peilis | taip |
| Produkto rūšis | Abrazyvus audinys |

Vartotojo duomenys

| | Paskirtis | V _c | ISO kodas |
|---------------------------------|---------------|----------------|-----------|
| Alu Mg | tinka | | |
| Plienas <900 N/mm ² | tinka | | |
| Plienas <1400 N/mm ² | tinka | | |
| Plienas <55 HRC | tinka | | |
| Plienas <60 HRC | tinka | | |
| Plienas <67 HRC | ribotai tinka | | |
| INOX | tinka | | |
| Ti | ribotai tinka | | |
| Ketus (G) | tinka | | |
| CuZn | tinka | | |
| Plastikas, GFK | tinka | | |
| Mediena | tinka | | |
| Dažai | ribotai tinka | | |
| Uni | tinka | | |
| sausasis | tinka | | |