

Garant**Keičiama plokštelė magnetiniam griebtuvui, PA, Ø / aukštis: 80/20mm****Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 358716 80/20 |
| GTIN | 4062406241803 |
| Produktų klasė | 31V |

Aprašymas**Modelis:**

Keičiama plokštelė iš poliamido PA6.

Paskirtis:

Gatavo ruošinio kontūro įvedimas, kad būtų galima užfiksuoti (maks. 50 1/min.) ir transportuoti komponentą. Sujungimas su magnetiniu griebtuvu naudojant 4 varžtus.

Pastaba:

Keičiamas plokšteles galima pasigaminti. Be ruošinių apdirbimo, taip pat gali būti naudojami papildomi spaudimo procesai.

Techninis aprašymas

| | |
|------------------------|-----------------------|
| Ø D ₁ | 80 mm |
| Ø D ₂ | 50 mm |
| Aukštis H ₂ | 7 mm |
| Aukštis H ₁ | 20 mm |
| Produkto rūšis | Magnetinis griebtuvas |