

**HOLEX**

## Hidraulinis patronas BASIC trumpas, plonas, HSK-A 100, Užveržimo Ø D1: 10mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	307517 10
GTIN	4062406242060
Produktų klasė	32A

### Aprašymas

#### Modelis:

- Ašinis ilgio reguliavimas, reguliuojamas ilgis – 10 mm.
- Su RFID / Balluff-Chip anga.

#### Paskirtis:

- Našiam darbui (nenaudoti, kai dirbama maksimaliais pjovimo režimais).
- Gręžimui, plėtimui ir frezavimui.

#### Priedai pasirinktinai:

Tarpinės įvorės Nr. 302135–302187, vamzdelis aušinimo skysčiui Nr. 309880, galvutės Nr. 309890, cilindriniai valytuvai Nr. 343720.

#### Pastaba:

A matmuo = 200 mm tiekiamas pagal užklausimą!

### Techninis aprašymas

Reguliuojama ilgis V	10 mm
Ø D <sub>2</sub>	30 mm
Darbinės dalies ilgis, A matmuo	90 mm
Sriegis M	M8×1
Išorinis Ø D	50 mm

L <sub>3</sub>	42 mm
Užspaudimo Ø D <sub>1</sub>	10 mm
Laikiklis	HSK-A 100
Laikiklio norma	ISO 12164-1
Laikiklio norma	DIN 69882-7
Laikiklio norma	DIN 69893
Forma	A
Vidinis aušinimas	taip, su maks. 80 bar
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 2,5, kai 25000 min <sup>-1</sup>
Radialinio mušimo tikslumas	≤3 μm
Pjovimo technika	HSC
Speciali anga mikroschemai įrankio parametrų išsaugojimui	taip
Produkto rūšis	Hidraulinis patronas

## Priedai

Cilindrinis valytuvas Plastikas Kakliuko Ø 10 mm

343720 10