

**Hidraulinis patronas BASIC trumpas, plonas, HSK-A 63, Užveržimo Ø D1: 6mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	307507 6
GTIN	4062406240080
Produktų klasė	32A

**Aprašymas****Modelis:**

- Ašinis ilgio reguliavimas, reguliuojamas ilgis – 10 mm.
- Su RFID / Balluff-Chip anga.

**Paskirtis:**

- Našiam darbui (nenaudoti, kai dirbama maksimaliais pjovimo režimais).
- Grežimui, plėtimui ir frezavimui.

**Priedai pasirinktinai:**

Tarpinės įvorės Nr. 302135–302187, vamzdelis aušinimo skysčiui Nr. 309880, galvutės Nr. 309890, cilindriniai valytuvai Nr. 343720.

**Pastaba:**

A matmuo = 200 mm tiekiamas pagal užklausimą!

**Techninis aprašymas**

L <sub>3</sub>	24 mm
Reguliuojama ilgis V	10 mm
Sriegis M	M5
Išorinis Ø D	50 mm
Užspaudimo Ø D <sub>1</sub>	6 mm
Darbinės dalies ilgis, A matmuo	70 mm

Ø D <sub>2</sub>	26 mm
Laikiklis	HSK-A 63
Laikiklio norma	ISO 12164-1
Laikiklio norma	DIN 69882-7
Laikiklio norma	DIN 69893
Forma	A
Vidinis aušinimas	taip, su maks. 80 bar
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 2,5, kai 25000 min <sup>-1</sup>
Radialinio mušimo tikslumas	≤3 μm
Pjovimo technika	HSC
Speciali anga mikroschemai įrankio parametru išsaugojimui	taip
Produkto rūšis	Hidraulinis patronas

---

## Priedai

Cilindrinis valytuvas Plastikas Kakliuko Ø 6 mm

343720 6