



Audinio lipni juosta, alyvuogių žalumo, Plotis × ilgis (mm×m): 50X50



Užsakymo data

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 083768 50X50 |
| GTIN | 4062406242237 |
| Produktų klasė | 02A |

Aprašymas

Modelis:

Medžiaginė juosta su karšto lydalo klėjais, skirta paprastiems maskavimo ir remonto darbams. Taip pat atsparus vandeniui dėl PE laminavimo. Galima naudoti įvairiems maskavimo ir klėjavimo darbams. Specialiam naudojimui didelėmis pastūmomis, kai sąlygos sudėtingos. Lengva išvynioti, nuplėšti ir taip pat atspari dilimui.

Galima naudoti iki 2 savaičių patalpoje ir lauke.

Rekomendacija:

Prieš klijuodami patikrinkite pagrindo tinkamumą.

Lipnios juostos rūšis: vienpusė

Klijai: natūralus kaučiukas

Storis: 0,3 mm

Techninis aprašymas

| | |
|---------------------|---------------------|
| Pagrindo medžiaga | Audinys |
| Audinio tankumas | 59 audinio tankumas |
| Laikymo temperatūra | 20 °C |

| | |
|-----------------------------|-------------------------|
| Ypatybė | su UV filtru |
| Ypatybė | galima įplėšti rankomis |
| Yra pamušalas | ne |
| Tamprumas | 12,5 % |
| Storis | 0,3 mm |
| Minimali naudojimo trukmė | 12 mėnuo |
| Stipris tempiant | 5,8 N/mm |
| Spalva | žalia |
| Klijai | natūralus kaučiukas |
| Sukibimas su plienu | 0,33 N/mm |
| atsparus temperatūrai iki | 40 °C |
| Ilgis | 50 m |
| Plotis | 50 mm |
| Lipnios juostos rūšis | vienpusė |
| Paskirtis | Sandarinimas |
| Paskirtis | Pritvirtinimas |
| Paskirtis | Rišimas |
| Paskirtis | Tvirtinimas |
| Paskirtis | Maskavimas |
| Paskirtis | Įpakavimas |
| Paskirtis | Klijavimas |
| Paskirtis | Priklijavimas |
| Sandėlio oro drėgmė | 50 % |
| Produkto pavadinimo požymis | alyvuogių žalumo |
| Produkto rūšis | Lipni juosta |