



Audinio lipni juosta, raudona, Plotis × ilgis (mm×m): 38X25



Užsakymo data

Užsakymo numeris	083767 38X25
GTIN	4062406242220
Produktų klasė	02A

Aprašymas

Modelis:

Medžiaginė juosta su karšto lydalo klėjais, skirta paprastiems maskavimo ir remonto darbams. Taip pat atsparus vandeniui dėl PE laminavimo. Galima naudoti įvairiems maskavimo ir klėjavimo darbams. Specialiam naudojimui didelėmis pastūmomis, kai sąlygos sudėtingos. Lengva išvynioti, nuplėšti ir taip pat atspari dilimui.

Galima naudoti iki 2 savaičių patalpoje ir lauke.

Rekomendacija:

Prieš klijuodami patikrinkite pagrindo tinkamumą.

Lipnios juostos rūšis: vienpusė

Klijai: natūralus kaučiukas

Storis: 0,3 mm

Techninis aprašymas

Klijai	natūralus kaučiukas
Ilgis	25 m
Sukibimas su plieniu	0,33 N/mm

Minimali naudojimo trukmė	12 mėnuo
Yra pamušalas	ne
Stipris tempiant	5,8 N/mm
atsparus temperatūrai iki	40 °C
Plotis	38 mm
Storis	0,3 mm
Laikymo temperatūra	20 °C
Tamprumas	12,5 %
Ypatybė	su UV filtru
Ypatybė	galima įplėšti rankomis
Spalva	raudoni
Sandėlio oro drėgmė	50 %
Lipnios juostos rūšis	vienpusė
Paskirtis	Sandarinimas
Paskirtis	Pritvirtinimas
Paskirtis	Rišimas
Paskirtis	Tvirtinimas
Paskirtis	Maskavimas
Paskirtis	Įpakavimas
Paskirtis	Klijavimas
Paskirtis	Priklijavimas
Pagrindo medžiaga	Audinys
Audinio tankumas	59 audinio tankumas
Produkto pavadinimo požymis	raudona
Produkto rūšis	Lipni juosta