

HOLEX**Įspraustinė, forma AD su aušinimo kanalais, SK 40, trumpa, Užveržimo Ø D1: 6mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	300225 6
GTIN	4062406242596
Produktų klasė	32A

Aprašymas**Modelis:**

Su Balluff/RFID lusto anga.

Visi kotai perlamutriniai. Balansavimo tikslumas G 6,3 / 18000 min⁻¹.

Su aušinimo kanalais. Neuždaroma.**Paskirtis:**

Tvirtinti įrankius su šonine įpjova pagal DIN 1835 B ir DIN 6535 HB.

Priedai pasirinktinai:

Užtraukimo varžtai (AB) Nr. 308600 – 308806, AB užveržimo raktai Nr. 308820 – 308835.

Techninis aprašymas

Darbinės dalies ilgis, A matmuo	50 mm
Išorinis Ø D	25 mm
Užspaudimo Ø D ₁	6 mm
Atsarginis užveržimo varžtas Nr. 309900	6
Laikiklis	SK 40, trumpa
Norma	DIN 6359
Laikiklio norma	ISO 7388-1

Forma	AD
Aušinimo kanalo anga	neuždaroma
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 6,3, kai 15000 min ⁻¹
Radialinio mušimo tikslumas	≤ 3 μm
Pjovimo technika	HPC
Produkto rūšis	Weldon įspraustinė

Priedai

Atsarginis užveržimo varžtas Užveržimo Ø D1 6 mm	309900 6
--	----------