



## Įspraustinė, forma AD, SK 40 A = 160, Užveržimo Ø D1: 16mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	300277 16
GTIN	4062406242916
Produktų klasė	32A

### Aprašymas

#### Modelis:

Su Balluff/RFID lusto anga.

Visi kotai perlamutriniai. Balansavimo tikslumas G 6,3 / 18000 min<sup>-1</sup>.

#### Paskirtis:

Tvirtinti įrankius su šonine įpjova pagal DIN 1835 B ir DIN 6535 HB.

#### Priedai pasirinktinai:

Užtraukimo varžtai (AB) Nr. 308600 – 308806, AB užveržimo raktai Nr. 308820 – 308835.

### Techninis aprašymas

Darbinės dalies ilgis, A matmuo	160 mm
Išorinis Ø D	48 mm
Užspaudimo Ø D <sub>1</sub>	16 mm
Atsarginis užveržimo varžtas Nr. 309900	16
Laikiklis	SK 40 A = 160
Norma	DIN 6359
Laikiklio norma	ISO 7388-1
Forma	AD
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 6,3, kai 15000 min <sup>-1</sup>
Radialinio mušimo tikslumas	≤ 3 µm

Pjovimo technika

HPC

Produkto rūšis

Weldon įspraustinė

---

**Priedai**

Atsarginis užveržimo varžtas Užveržimo Ø D1 16 mm

309900 16