



Įspraustinė, forma AD, SK 40 A = 160, Užveržimo Ø D1: 32mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	300277 32
GTIN	4062406242954
Produktų klasė	32A

Aprašymas

Modelis:

Su Balluff/RFID lusto anga.

Visi kotai perlamutriniai. Balansavimo tikslumas G 6,3 / 18000 min⁻¹.

Paskirtis:

Tvirtinti įrankius su šonine įpjova pagal DIN 1835 B ir DIN 6535 HB.

Priedai pasirinktinai:

Užtraukimo varžtai (AB) Nr. 308600 – 308806, AB užveržimo raktai Nr. 308820 – 308835.

Techninis aprašymas

Išorinis Ø D	72 mm
Užspaudimo Ø D ₁	32 mm
Atsarginis užveržimo varžtas Nr. 309900	32
Darbinės dalies ilgis, A matmuo	160 mm
Laikiklis	SK 40 A = 160
Norma	DIN 6359
Laikiklio norma	ISO 7388-1
Forma	AD
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 6,3, kai 15000 min ⁻¹
Radialinio mušimo tikslumas	≤ 3 µm

Pjovimo technika	HPC
Produkto rūšis	Weldon įspraustinė

Priedai

Atsarginis užveržimo varžtas Užveržimo Ø D1 32 mm	309900 32
---	-----------