

**HOLEX****Įspraustinė, forma AD, SK 40 A = 160, Užveržimo Ø D1: 20mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	300277 20
GTIN	4062406242930
Produktų klasė	32A

**Aprašymas****Modelis:**

Su Balluff/RFID lusto anga.

Visi kotai perlamutriniai. Balansavimo tikslumas G 6,3 / 18000 min<sup>-1</sup>.

**Paskirtis:**

Tvirtinti įrankius su šonine įpjova pagal DIN 1835 B ir DIN 6535 HB.

**Priedai pasirinktinai:**

Užtraukimo varžtai (AB) Nr. 308600 – 308806, AB užveržimo raktai Nr. 308820 – 308835.

**Techninis aprašymas**

Darbinės dalies ilgis, A matmuo	160 mm
Užspaudimo Ø D <sub>1</sub>	20 mm
Išorinis Ø D	52 mm
Atsarginis užveržimo varžtas Nr. 309900	20
Laikiklis	SK 40 A = 160
Norma	DIN 6359
Laikiklio norma	ISO 7388-1
Forma	AD
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 6,3, kai 15000 min <sup>-1</sup>
Radialinio mušimo tikslumas	≤ 3 µm

Pjovimo technika

HPC

Produkto rūšis

Weldon įspraustinė

---

**Priedai**

Atsarginis užveržimo varžtas Užveržimo Ø D1 20 mm

309900 20