

**HOLEX**

## Įspraustinė, forma AD su aušinimo kanalais, SK 50 trumpa, Užveržimo Ø D1: 25mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	300325 25
GTIN	4062406243159
Produktų klasė	32A

### Aprašymas

#### Modelis:

Su Balluff/RFID lusto anga.

Visi kotai perlamutriniai. Balansavimo tikslumas G 6,3 / 18000 min<sup>-1</sup>.

#### Su aušinimo kanalais. Neuždaromas

#### Paskirtis:

Tvirtinti įrankius su šonine įpjova pagal DIN 1835 B ir DIN 6535 HB.

#### Priedai pasirinktinai:

Užtraukimo varžtai (AB) Nr. 308600 – 308806, AB užveržimo raktai Nr. 308820 – 308835.

### Techninis aprašymas

Išorinis Ø D	65 mm
Užspaudimo Ø D <sub>1</sub>	25 mm
Atsarginis užveržimo varžtas Nr. 309900	25
Darbinės dalies ilgis, A matmuo	80 mm
Laikiklis	SK 50 trumpa
Norma	DIN 6359
Laikiklio norma	ISO 7388-1

Forma	AD
Aušinimo kanalo anga	neuždaroma
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 6,3 kai 18000 min <sup>-1</sup>
Radialinio mušimo tikslumas	≤ 3 μm
Pjovimo technika	HPC
Produkto rūšis	Weldon įspraustinė

## Priedai

Atsarginis užveržimo varžtas Užveržimo Ø D1 25 mm	309900 25
---------------------------------------------------	-----------