



## Įspraustinė, forma AD, SK 50 A = 100, Užveržimo Ø D1: 20mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	300335 20
GTIN	4062406243258
Produktų klasė	32A

### Aprašymas

#### Modelis:

Su Balluff/RFID lusto anga.

Visi kotai perlamutriniai. Balansavimo tikslumas G 6,3 / 18000 min<sup>-1</sup>.

#### Paskirtis:

Tvirtinti įrankius su šonine įpjova pagal DIN 1835 B ir DIN 6535 HB.

#### Priedai pasirinktinai:

Užtraukimo varžtai (AB) Nr. 308600 – 308806, AB užveržimo raktai Nr. 308820 – 308835.

### Techninis aprašymas

Užspaudimo Ø D <sub>1</sub>	20 mm
Atsarginis užveržimo varžtas Nr. 309900	20
Išorinis Ø D	52 mm
Darbinės dalies ilgis, A matmuo	100 mm
Laikiklis	SK 50 A = 100
Norma	DIN 6359
Laikiklio norma	ISO 7388-1
Forma	AD
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 6,3 kai 18000 min <sup>-1</sup>

Radialinio mušimo tikslumas	≤ 3 μm
Pjovimo technika	HPC
Produkto rūšis	Weldon įspraustinė

---

## Priedai

Atsarginis užveržimo varžtas Užveržimo Ø D1 20 mm	309900 20
---	-----------