

Garant

Laikiklis su aušinimo kanalais užmaunamoms frezavimo galvutėms, PSC 50 trumpas, įvorės Ø d1: 16mm

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	308544 16
GTIN	4062406243821
Produktų klasė	31C

Aprašymas**Modelis:**

- Su RFID / Balluff-Chip anga.
- Visi kotai tiksliai nušlifuoti (mažas radialinis mušimas!).
- Apdirbti PSC vidinio kontūro funkciniai paviršiai.

Paskirtis:

Užmaunamų frezavimo galvučių tvirtinimui.

Tiekimo sudėtis:

Kartu su frezos priveržimo varžtu.

Priedai pasirinktinai:

Specialus raktas Nr. 309840, aušiklio vamzdelis Nr. 309860.

Vamzdelis aušinimo skysčiui ir užmaunamas raktas Nr. 309885; 309893.

Techninis aprašymas

Darbinės dalies ilgis, A matmuo	35 mm
Virbo Ø d ₁	16 mm
Atsarginis frezos užtraukimo varžtas Nr. 309860 / 309861	16
Išorinis Ø D	38 mm
tinkamas specialus raktas Nr. 309840.	16

Užspaudimo $\varnothing D_1$	16 mm
Laikiklis	PSC 50 trumpas
Laikiklio norma	ISO 26623-1
Aušinimo kanalo anga	užrakinama
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 2,5 prie 25000 min ⁻¹
Radialinio mušimo tikslumas	≤6 μm
Pjovimo technika	HPC
Produkto rūšis	Pjovimo galvų griebtuvas

Priedai

Specialus raktas įsraustinės kakliuko $\varnothing 16$ mm	309840 16
-----------------------------------------------------------	-----------