

**Garant**

**Laikiklis su aušinimo kanalais užmaunamoms frezavimo galvutėms, PSC 50 trumpas, įvorės Ø d1: 27mm**


**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	308544 27
GTIN	4062406243845
Produktų klasė	31C

**Aprašymas**
**Modelis:**

- Su RFID / Balluff-Chip anga.
- Visi kotai tiksliai nušlifuoti (mažas radialinis mušimas!).
- Apdirbti PSC vidinio kontūro funkciniai paviršiai.

**Paskirtis:**

Užmaunamų frezavimo galvučių tvirtinimui.

**Tiekimo sudėtis:**

Kartu su frezos priveržimo varžtu.

**Priedai pasirinktinai:**

Specialus raktas Nr. 309840, aušiklio vamzdelis Nr. 309860.

Vamzdelis aušinimo skysčiui ir užmaunamas raktas Nr. 309885; 309893.

**Techninis aprašymas**

Virbo Ø d <sub>1</sub>	27 mm
Atsarginis frezos užtraukimo varžtas Nr. 309860 / 309861	27
tinkamas specialus raktas Nr. 309840.	27
Išorinis Ø D	60 mm
Darbinės dalies ilgis, A matmuo	25 mm

Užspaudimo $\varnothing D_1$	27 mm
Laikiklis	PSC 50 trumpas
Laikiklio norma	ISO 26623-1
Aušinimo kanalo anga	užrakinama
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 2,5 prie 25000 min <sup>-1</sup>
Radialinio mušimo tikslumas	≤6 μm
Pjovimo technika	HPC
Produkto rūšis	Pjovimo galvų griebtuvas

---

## Priedai

Specialus raktas įsraustinės kakliuko $\varnothing 27$ mm	309840 27
---	-----------