

Garant**ER hidraulinė įvorė su rutuliniu guoliu ER32, Ød: 12mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	319743 12
GTIN	4062406244057
Produktų klasė	31W

Aprašymas**Modelis:**

Didelis lankstumas, nes galima naudoti ne tik stacionariai tekinant įvorių laikiklyje, bet ir dirbant su varomaisiais įrankiais. Žemas radialinis mušimas.

Varomiesiems įrankiams su išoriniu sriegiu.

Privalumai:

- **Puikios slopinimo savybės, todėl ruošinio paviršiai aukštesnės kokybės, o įrankis patvaresnis.**
- **Greitas ir paprastas naudojimas.**
- **Platus tarpinių įvorių pritaikymas.**
- **Puikus centravimas.**

Paskirtis:

Gręžimui, plėtimui, gilinimui ir naudojimui ištekimo plokštelių laikikliuose.

Techninis aprašymas

Ø d	12 mm
Sriegis M	M40×1,5
Ilgis L	58,3 mm
Ø d ₂	50 mm

Produkto rūšis

Spyruoklinė įvorė