

**Garant****Sriegių frezavimo galvutė, su sriegiu, Ø D: 23mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	218110 23
GTIN	4062406245238
Produktų klasė	21R

**Aprašymas****Paskirtis:**

- **Dideliems ir giliems sriegiams.**
- **Cilindriniais vidiniams sriegiams; kitos keičiamos plokštelės ir laikikliai pagal paklausimą.**
- **Skirta sriegio frezavimui kiaurosiose ir aklinosiose kiaurymėse.**
- **Universaliai tinka kairiniams ir dešiniams sriegiams.**
- **Maža pjovimo jėga.**

**Techninis aprašymas**

Iškyšos ilgis L <sub>1</sub>	14 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Bendras ilgis L <sub>viso</sub>	19,2 mm
Veik.Ø D	23,3 mm
Plokštelės dydis	11
Tvirtinimo sriegis	M10
Keičiamų plokštelių varžtas	279810 4 (TX8; 1,02 Nm)
Riebokšlio Ø D <sub>1</sub>	18 mm
L <sub>2</sub>	5,2 mm

Drožlių griovelių skaičius	2
Naudojama, kai gręžimo tipas	Aklinoji kiaurymė
Naudojama, kai gręžimo tipas	Kiauroji kiaurymė
Pjovimo kryptis	kairėje ir dešinėje
Koto tipas	su sriegiu
Vidinis aušinimas	taip
Produkto rūšis	Sriegimo freza

---

## Priedai

6 mm geležtėskirta Torx® Torx® profilis TX8	659922 TX8
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 200 cNm	659957 200