

Garant**Sriegių frezavimo galvutė, su sriegiu, Ø D: 31mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	218110 31
GTIN	4062406245252
Produktų klasė	21R

Aprašymas**Paskirtis:**

- **Dideliems ir giliems sriegiams.**
- **Cilindriniams vidiniams sriegiams; kitos keičiamos plokštelės ir laikikliai pagal paklausimą.**
- **Skirta sriegio frezavimui kiaurosiose ir aklinosiose kiaurymėse.**
- **Universaliai tinka kairiniams ir dešiniams sriegiams.**
- **Maža pjovimo jėga.**

Techninis aprašymas

Iškyšos ilgis L_1	22,8 mm
Bendras ilgis L_{viso}	28 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	4
Plokštelės dydis	11
Veik.Ø D	30,9 mm
Tvirtinimo sriegis	M12
Keičiamų plokštelių varžtas	279810 4 (TX8; 1,02 Nm)
Riebokšlio Ø D_1	25 mm
L_2	5,2 mm

Drožlių griovelių skaičius	4
Naudojama, kai gręžimo tipas	Aklinoji kiaurymė
Naudojama, kai gręžimo tipas	Kiauroji kiaurymė
Pjovimo kryptis	kairėje ir dešinėje
Koto tipas	su sriegiu
Vidinis aušinimas	taip
Produkto rūšis	Sriegimo freza

Priedai

6 mm geležtėskirta Torx® Torx® profilis TX8	659922 TX8
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 200 cNm	659957 200