

**Garant**
**Weldon įspraustinė Forma AD, BT 30, trumpa, Tvirtinimo kiaurymės Ø D1: 8mm**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	303610 8
GTIN	4062406250065
Produktų klasė	31A

**Aprašymas**
**Modelis:**

Visi kotai tiksliai nušlifuoti (labai mažas radialinis mušimas).

**Privalumai:**

**Dėl dvigubo kontakto tarp kūgio** ir tiesinimo įrenginio išgaunama stabilesnė ir tikslesnė užveržimo padėtis.

- **Geresnė paviršiaus kokybė**
- **Ilgesnis įrankio tarnavimo laikas**
- **Pastovi suklio padėtis (net ir esant didelėms apsuksoms)**
- **Tolygesnė eiga**

BT dvigubo kontakto laikiklį taip pat galima naudoti standartiniame BT staklių suklyje – ir atvirkščiai. Dvigubo kontakto pranašumai atsiskleidžia tik naudojant dvigubo kontakto laikiklį ir sukly.

**Paskirtis:**

Tvirtinti įrankius su šonine įpjova pagal DIN 1835 B ir DIN 6535 HB.

**Priedai pasirinktinai:**

Užtraukimo varžtai (AB) Nr. 308760 – 308806, AB užveržimo raktai Nr. 308820 – 308835.

**Techninis aprašymas**

Atsarginis užveržimo varžtas Nr. 309900	8
Užspaudimo Ø D <sub>1</sub>	8 mm

Darbinės dalies ilgis, A matmuo	50 mm
Išorinis Ø D	28 mm
a	1 mm
Laikiklis	BT 30, trumpa
Norma	DIN 6359
Laikiklio norma	ISO 7388-2
Laikiklio norma	ISO 7388-2
Forma	AD
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 2,5, kai 25000 min <sup>-1</sup>
Radialinio mušimo tikslumas	≤3 µm
Pjovimo technika	HPC
Modelis	BT-DC
Produkto rūšis	Weldon įspraustinė

## Priedai

Atsarginis užveržimo varžtas Užveržimo Ø D1 8 mm	309900 8
--	----------