



## Pjovimo galvų griebtuvas Forma A, SK 40, trumpas, Virbo Ø d1: 16mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	301017 16
GTIN	4062406251864
Produktų klasė	32A

### Aprašymas

#### Modelis:

- Kūginis kotas ir bazavimo paviršiai šlifuoti.
- Trumpa darbinė dalis.
- Platus atraminis paviršius.
- Su RFID / Balluff-Chip anga.

Visi kantai perlamutriniai.

#### Tiekimo sudėtis:

Kartu su frezos priveržimo varžtu.

#### Priedai pasirinktinai:

Užtraukimo varžtai (AB) Nr. 308600 – 308806, AB užveržimo raktai Nr. 308820 – 308835, specialus raktas Nr. 309840. Atsarginis frezos užtraukimo varžtas Nr. 309860; 309861.

### Techninis aprašymas

Išorinis Ø D	38 mm
Darbinės dalies ilgis, A matmuo	35 mm
tinkamas specialus raktas Nr. 309840.	16
Atsarginis frezos užtraukimo varžtas Nr. 309860 / 309861	16
Virbo Ø d <sub>1</sub>	16 mm
Užmaunamos frezos ilgis L <sub>4</sub>	17 mm

Užspaudimo Ø D <sub>1</sub>	16 mm
Laikiklis	SK 40, trumpas
Norma	DIN 6357
Laikiklio norma	ISO 7388-1
Forma	ADB
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 2,5, kai 25000 min <sup>-1</sup>
Radialinio mušimo tikslumas	≤5 μm
Pjovimo technika	HPC
Produkto rūšis	Pjovimo galvų griebtuvas