

HOLEX**Pereinamoji įvorė MK kotui su išstūmikliu, forma AD, SK 40, trumpa, MK vidinis: 1****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	301165 1
GTIN	4062406252151
Produktų klasė	32A

Aprašymas**Modelis:**

- Iš vidaus ir išorės nušlifauta.
- Su Balluff/RFID lusto anga.

Visi kotai perlamutriniai.

Priedai pasirinktinai:

Užtraukimo varžtai (AB) Nr. 308600 – 308806, AB užveržimo raktai Nr. 308820 – 308835.

Techninis aprašymas

Darbinės dalies ilgis, A matmuo	50 mm
Vidinis Morzės kūgis	1
Išorinis Ø D	25 mm
Laikiklis	SK 40, trumpa
Laikiklio norma	ISO 7388-1
Forma	AD
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 6,3 prie 25 000 min ⁻¹
Radialinio mušimo tikslumas	≤ 8 µm
Produkto rūšis	Adapterio laikiklis

