

HOLEX**Pereinamoji įvorė MK kotui su išstūmikliu, forma AD, SK 50 trumpa, MK vidinis: 4****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	301185 4
GTIN	4062406252229
Produktų klasė	32A

Aprašymas**Modelis:**

Visi kotai perlamutriniai.

- Iš vidaus ir išorės nušlifauta.
- Su Balluff/RFID lusto anga.

Priedai pasirinktinai:

Užtraukimo varžtai (AB) Nr. 308600 – 308806, AB užveržimo raktai Nr. 308820 – 308835.

Techninis aprašymas

Darbinės dalies ilgis, A matmuo	95 mm
Vidinis Morzės kūgis	4
Išorinis Ø D	48 mm
Laikiklis	SK 50 trumpa
Laikiklio norma	ISO 7388-1
Forma	AD
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 6,3 prie 12000 min ⁻¹
Radialinio mušimo tikslumas	≤ 8 μm
Produkto rūšis	Adapterio laikiklis

