

**Pereinamoji įvorė MK kotui su išstūmikliu, forma AD, SK 50 trumpa, MK vidinis: 3****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	301185 3
GTIN	4062406252212
Produktų klasė	32A

Aprašymas**Modelis:**

Visi kotai perlamutriniai.

- Iš vidaus ir išorės nušlifuota.
- Su Balluff/RFID lusto anga.

Priedai pasirinktinai:

Užtraukimo varžtai (AB) Nr. 308600 – 308806, AB užveržimo raktai Nr. 308820 – 308835.

Techninis aprašymas

Išorinis Ø D	40 mm
Darbinės dalies ilgis, A matmuo	65 mm
Vidinis Morzės kūgis	3
Laikiklis	SK 50 trumpa
Laikiklio norma	ISO 7388-1
Forma	AD
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 6,3 prie 12000 min ⁻¹
Radialinio mušimo tikslumas	≤ 8 µm
Produkto rūšis	Adapterio laikiklis

