

Garant

Tikslaus ištekinimo įrankių rinkinys Ø 39,9 – 100,1 mm, Jungtis: ER25



Užsakymo data

Užsakymo numeris	237502 ER25
GTIN	4045197808516
Produktų klasė	21F

Aprašymas

Modelis:

Skirta Ø 39,9 - 100,1 mm. **Tikslaus ištekinimo galvutę ER galima tvirtinti tiesiai į ER25 įspraustinę.** Supakuota plastikinėje dėžėje.

- **Skalės padalos vertė 0,01 mm. Reguliavimo tikslumas 0,002mm Ø Nonijaus skalėje.**
- **Nulinėje padėtyje subalansuotas be įrankio, kai Q2,5 / 6000 min⁻¹.**
- **Sūkių skaičius maks. 10000 min⁻¹.**
- **Aušinimas aušinimo skysčio purkštuku, optimalus aušinimo skysčio slėgis 10–20 barų, mažiausiai 5 barai.**
- **Slankiklį galima užfiksuoti.**

Tiekimo sudėtis:

1 tikslaus ištekinimo galvutė: ER25
 po 1 plokštelių laikiklį: Nr. 237517 dyd. 1, skirtas Ø 39,9–57 mm
 Nr. 237517 dyd. 2, skirtas Ø 57–100,1 mm
 1 tiltelis: Nr. 237518 dyd. 1, skirtas Ø 70,1–100,1 mm
 1 raktas su vėliavėle: Nr. 625920 dyd. 8IP
 1 šešiabriaunis raktas: Nr. 627310 dyd. 4
 2 cilindriniai varžtai: Nr. 237522 dyd. M5×12
 2 atraminės poveržlės: Nr. 237523
 2 diskinės spyruoklės: Nr. 237524

Atsarginė dalis:

Keičiamų plokštelių varžtas Nr. 239653 (8IP; 1,28 Nm) plokštelių laikikliui Nr. 237517 dyd. 1 ir dyd. 2.

Pastaba:

tinkamas keičiamas plokšteles **CCGT0602..** (pvz., Nr. 237695 / 237696) prašome užsakyti atskirai. Išsukimo ciklo metu laikykite pjovimo briaunos pozicijos $\pm 20^\circ$!

Techninis aprašymas

Jungtis	ER25
Grąžto panaudojimas	įkypas išėjimas
Grąžto panaudojimas	ribotas gręžimas su įkypu išėjimu
Grąžto panaudojimas	Skersinis gręžimas
Vidinis aušinimas	taip
Produkto rūšis	Suklio įrankis

Priedai

Plokštelių laikiklis Tipas 2	237517 2
Atraminė poveržlė	237523
Diskinė spyruoklė	237524
Plokštelių laikiklis Tipas 1	237517 1
Tiltelis Tipas 1	237518 1
Atsuktuvai su rankena-vėliavėle Torx Plus® varžtams Torx Plus® profilis 8IP	625920 8IP
Cilindrinis varžtas Tipas M5X12	237522 M5X12