



## Pereinamoji įvorė MK kotui Forma A, SK 50 trumpa, MK vidinis: 2



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	301255 2
GTIN	4062406252274
Produktų klasė	32A

### Aprašymas

#### Modelis:

Visi kantai perlamutriniai.

- **Iš vidaus ir išorės nušlifuota.**
- **Su specialia Balluffchip anga mikroschemai, įrankio parametrų išsaugojimui.**

#### Priedai pasirinktinai:

Užtraukimo varžtai (AB) Nr. 308600 – 308806, AB užveržimo raktai Nr. 308820 – 308835.

Radialinio mušimo tikslumas:  $\leq 8 \mu\text{m}$

Darbinės dalies ilgis, A matmuo: 60 mm

Išorinis  $\varnothing D$ : 32 mm

### Techninis aprašymas

Darbinės dalies ilgis, A matmuo	60 mm
Išorinis $\varnothing D$	32 mm
Vidinis Morzės kūgis	2
Laikiklis	SK 50 trumpa
Laikiklio norma	ISO 7388-1
Forma	ADB
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 2,5, kai 25000 min <sup>-1</sup>
Radialinio mušimo tikslumas	$\leq 8 \mu\text{m}$

Produkto rūšis

Adapterio laikiklis