



Pereinamoji įvorė MK kotui Forma A, SK 50 trumpa, MK vidinis: 3



Užsakymo data

Užsakymo numeris	301255 3
GTIN	4062406252281
Produktų klasė	32A

Aprašymas

Modelis:

Visi kotai perlamutriniai.

- **Iš vidaus ir išorės nušlifuota.**
- **Su specialia Balluffchip anga mikroschemai, įrankio parametrų išsaugojimui.**

Priedai pasirinktinai:

Užtraukimo varžtai (AB) Nr. 308600 – 308806, AB užveržimo raktai Nr. 308820 – 308835.

Radialinio mušimo tikslumas: $\leq 8 \mu\text{m}$

Darbinės dalies ilgis, A matmuo: 65 mm

Išorinis \varnothing D: 40 mm

Techninis aprašymas

Vidinis Morzės kūgis	3
Darbinės dalies ilgis, A matmuo	65 mm
Išorinis \varnothing D	40 mm
Laikiklis	SK 50 trumpa
Laikiklio norma	ISO 7388-1
Forma	ADB
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 2,5, kai 25000 min ⁻¹
Radialinio mušimo tikslumas	$\leq 8 \mu\text{m}$

Produkto rūšis

Adapterio laikiklis