

Garant**Lygiagrečių atramų rinkinys, magnetinė apatinė dalis, plati, ilgis: 160mm**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	366321 160
GTIN	4062406252311
Produktų klasė	31Z

Aprašymas

Modelis:**Tikslumas:** aukščio tolerancija $\pm 0,01$ mm, pločio tolerancija $\pm 0,02$ mm.**Kietis:** 48 HRC.**Privalumai:**

- Puikus pritaikomumas dėl integruoto strypinio magneto apatinėje dalyje.
- Įrengimui nereikia daug laiko.

Techninis aprašymas

Aukštis	25 mm
Aukštis	37 mm
Aukštis	42 mm
Aukštis	45 mm
Aukštis	47 mm
Plotis	10 mm

Juostų kiekis	5 pora
Produkto rūšis	Lygiagrečios atraminės plokštelės

Priedai

Lygiagrečių pagrindų pora, 160×10Apačia magnetinė Aukštis 47 mm	366327 47
Lygiagrečių pagrindų pora, 160×10Apačia magnetinė Aukštis 42 mm	366327 42
Lygiagrečių pagrindų pora, 160×10Apačia magnetinė Aukštis 45 mm	366327 45
Lygiagrečių pagrindų pora, 160×10Apačia magnetinė Aukštis 37 mm	366327 37
Lygiagrečių pagrindų pora, 160×10Apačia magnetinė Aukštis 25 mm	366327 25