

Garant**Sriegių frezavimo galvutė, su sriegiu, Ø D: 17mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	218110 17
GTIN	4062406252328
Produktų klasė	21R

Aprašymas**Paskirtis:**

- **Dideliems ir giliems sriegiams.**
- **Cilindriniais vidiniams sriegiams; kitos keičiamos plokštelės ir laikikliai pagal paklausimą.**
- **Skirta sriegio frezavimui kiaurosiose ir aklinosiose kiaurymėse.**
- **Universaliai tinka kairiniams ir dešiniams sriegiams.**
- **Maža pjovimo jėga.**

Techninis aprašymas

Veik.Ø D	16,75 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	1
Bendras ilgis L _{viso}	22,2 mm
Plokštelės dydis	11
Iškyšos ilgis L ₁	17 mm
Tvirtinimo sriegis	M8
Keičiamų plokštelių varžtas	279810 4 (TX8; 1,02 Nm)
Riebokšlio Ø D ₁	13 mm
L ₂	5,2 mm

Drožlių griovelių skaičius	1
Naudojama, kai gręžimo tipas	Aklinoji kiaurymė
Naudojama, kai gręžimo tipas	Kiauroji kiaurymė
Pjovimo kryptis	kairėje ir dešinėje
Koto tipas	su sriegiu
Vidinis aušinimas	taip
Produkto rūšis	Sriegimo freza

Priedai

6 mm geležtėskirta Torx® Torx® profilis TX8	659922 TX8
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 200 cNm	659957 200