

**HOLEX****Jungiamasis kotas smūginiam suktuvui, Tipas: 2/150****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	650009 2/150
GTIN	4062406252342
Produktų klasė	62D

**Aprašymas****Modelis:**

Tvirtos formos, tinka smūginiams ir impulsiniams suktuvams su 1/4 colio šešiabriauniu (vidiniu šešiabriauniu) laikikliu. Su spyruokliniu rutuliniu fiksatoriumi ir atblokavimo funkcija – galvutės laikomos patikimai.

**Paskirtis:**

Kaip jungtis, kad būtų galima galvutes su tvirtinimo kvadratu įstatyti į elektrinius ar pneumatinius suktuvus su šešiabriauniais tvirtinimo lizdais.

**Apdirbama medžiaga:**

Chromo-vanadžio plienas. Juodintas paviršius.

**Techninis aprašymas**

Pavara iš prietaiso pusės	E 6,3 (1/4 colio)
visas ilgis	150 mm
Keturbriaunė vidinė pavara	1/4 in
Pavaros profilis	6-briaunė mova
Medžiaga	Chromo vanadžio plienas
Paviršius	juodintas
tinka darbui staklėmis	taip
Produkto rūšis	Jungiamasis kaištis

