

**HOLEX**
**HOLEX Pro Drill grąžtas su keičiamomis plokštelėmis Kombinuotas kotas, 3xD, Ø DC: 21mm**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	235005 21
GTIN	4062406253134
Produktų klasė	22L

**Aprašymas**
**Modelis:**

HOLEX Pro Drill grąžtas su keičiamomis plokštelėmis suderina ekonomiškumą ir našumą. Net ir sudėtingomis gręžimo sąlygomis galima naudoti iki 4xD.

**Kiaurymės tolerancija:** -0,1 / +0,25 mm

**Paskirtis:**

Su keičiamomis plokštelėmis Nr. 235030 – 235082.

Reikalingos tiek SOMT plokštelės išoriniam WPL lizdui, tiek XOMT plokštelės vidiniam WPL lizdui.

**Tiekimo sudėtis:**

Su keičiamų plokštelių varžtais (be keičiamų plokštelių).

**Techninis aprašymas**

Naudingasis ilgis L <sub>1</sub>	66 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	1
Nominalus Ø D	21
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	232980 3 (TX7;0,8Nm)
Koto Ø D <sub>s</sub>	25 mm
Serija	HOLEX Pro
Koto ilgis L <sub>s</sub>	56 mm
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	SOMT070308 / XOMT070305
Bendras ilgis L	141 mm

Maksimali reguliavimo riba $V_{max}$	0,3 mm
Iškyšos ilgis $L_A$	85 mm
Grąžto su keičiamosiomis plokštelėmis gręžimo gylis iki	3×D
Kotas	ISO 9766
Grąžto panaudojimas	ribotas gręžimas paketais
Grąžto panaudojimas	ribotas skersinis gręžimas
Grąžto panaudojimas	ribotai apvalus
Grąžto panaudojimas	ribotas gręžimas su įkypu išėjimu
Grąžto panaudojimas	ribotas gręžimas su įkypu išėjimu
Grąžto panaudojimas	ribotas įkypas pragręžimas
Vidinis aušinimas	taip
Pjovimo technika	HPC
Produkto rūšis	Grąžtas su keičiamomis plokštelėmis

## Priedai

6 mm geležtėskirta Torx® Torx® profilis TX7	659922 TX7
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 200 cNm	659957 200