

**HOLEX**
**HOLEX Pro Drill grąžtas su keičiamomis plokštelėmis Kombinuotas kotas, 3xD, Ø DC: 39,5mm**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	235005 39,5
GTIN	4062406253363
Produktų klasė	22L

**Aprašymas**
**Modelis:**

HOLEX Pro Drill grąžtas su keičiamomis plokštelėmis suderina ekonomiškumą ir našumą. Net ir sudėtingomis gręžimo sąlygomis galima naudoti iki 4xD.

**Kiaurymės tolerancija:** -0,1 / +0,25 mm

**Paskirtis:**

Su keičiamomis plokštelėmis Nr. 235030 – 235082.

Reikalingos tiek SOMT plokštelės išoriniam WPL lizdui, tiek XOMT plokštelės vidiniam WPL lizdui.

**Tiekimo sudėtis:**

Su keičiamų plokštelių varžtais (be keičiamų plokštelių).

**Techninis aprašymas**

Koto ilgis L <sub>s</sub>	70 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	1
Naudingasis ilgis L <sub>1</sub>	121 mm
Serija	HOLEX Pro
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	SOMT13M510 / XOMT13M506
Koto Ø D <sub>s</sub>	40 mm
Nominalus Ø D	39,5
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	232980 6 (TX15;3Nm)
Bendras ilgis L	222 mm

Maksimali reguliavimo riba $V_{\max}$	0,35 mm
Iškyšos ilgis $L_A$	152 mm
Grąžto su keičiamosiomis plokštelėmis gręžimo gylis iki	3×D
Kotas	ISO 9766
Grąžto panaudojimas	ribotas gręžimas paketais
Grąžto panaudojimas	ribotas skersinis gręžimas
Grąžto panaudojimas	ribotai apvalus
Grąžto panaudojimas	ribotas gręžimas su įkypu išėjimu
Grąžto panaudojimas	ribotas gręžimas su įkypu išėjimu
Grąžto panaudojimas	ribotas įkypas pragręžimas
Vidinis aušinimas	taip
Pjovimo technika	HPC
Produkto rūšis	Grąžtas su keičiamomis plokštelėmis

## Priedai

6 mm geležtėskirta Torx® Torx® profilis TX15	659922 TX15
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm	659957 500