



## Pneumatinis gręžtuvas, Tipas: D2121Q



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	079051 D2121Q
GTIN	7322590013295
Produktų klasė	03R

### Aprašymas

#### Modelis:

Visi techniniai duomenys paremti **6,3 bar** oro slėgiu ir rekomenduojamu žarnos vidiniu Ø. Našių ir labai tylių gręžtuvų serija, pistoleto formos, gali pliene pragręžti kiaurymę iki 13 mm. Oro išleidimas per rankeną apsaugo, kad gręžimo drožlės nepakiltų į orą. Su greitojo užveržimo gręžimo griebtuvu.

#### Tiekimo sudėtis:

Su **greitojo užveržimo gręžimo griebtuvu**. Papildoma atraminė rankena.

#### Atsarginė dalis:

**Rinktiniai techninės priežiūros rinkiniai (Service Kits):** keičiamųjų dalių rinkinius profilaktinei techninei priežiūrai ir remontui daugumai Atlas Copco pneumatiniams įrankiams galima užsakyti.

### Techninis aprašymas

Darbinis triukšmas	87 dB(A)
Svoris	1,4 kg
Greito užveržimo griebtuvo užveržimo ribos	1,5 - 13 mm
Ilgis	248 mm
Atiduodamoji galia	350 W
Gamintojo pavadinimas	D2121Q
maksimalus oro poreikis	600 l/min

maksimalus sūkių skaičius	0 - 750 min <sup>-1</sup>
rekomenduojamas žarnos dydis (vidinis Ø)	10 mm
maksimali vibracija pagal EN	2,5 m/s <sup>2</sup>
Pneumatinė jungtis	1/4 in
Prijungimo sriegis	BSP
Produkto rūšis	Gręžtuvas