

Garant**Hidraulinis laikiklis VDI 40, VDI 40, ØD1: 20mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	319754 20
GTIN	4062406254506
Produktų klasė	31M

Aprašymas**Modelis:**

Unikalus tvirtinimo tiltelis, užspaudžia kotus, kurių tolerancija h6 ir h7. Priekinės dalies apdirbimas laikiklyje naudojant lazerį ir reguliavimo varžtą užtikrina paprastą ir greitą ištekinimo peilio padėties nustatymą. Su ilgio reguliavimo varžtu. Tinka vidiniam aušinimui.

Du tvirtinimo varžtai užtikrina puikų prieinamumą nepriklausomai nuo to, ar tai pagrindinis. ar priešpriešinis suklys. Kartu su rutuliniu purškimo antgaliu.

Privalumai:

- **Puikios slopinimo savybės, todėl ruošinio paviršiai aukštesnės kokybės, o įrankis patvaresnis.**
- **Greitas ir paprastas naudojimas.**
- **Platus tarpinių įvorių pritaikymas.**
- **Puikus centravimas.**

Paskirtis:

Gręžimui, plėtimui, gilinimui ir naudojimui ištekinimo plokštelių laikikliuose.

Techninis aprašymas

Naudingasis ilgis L ₁	42 mm
Užspaudimo Ø D ₁	20 mm
Svoris	0,6 kg

Išorinis Ø D	42 mm
Darbinės dalies ilgis, A matmuo	64 mm
Laikiklis	VDI 40
Produkto rūšis	Hidraulinis patronas