

ALBRECHT
Präzisions Spannfutter**Cangių įspraustinė, ypač plona, HSK-E 40 A = 75, Užspaudimo ribos: 1-6mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	304981 1-6
GTIN	4250261554170
Produktų klasė	34F

Aprašymas**Modelis:**

- HSK darbinės plokštumos apdirbtos.
- Tolygi eiga.
- Su RFID / Balluff-Chip anga.
- Griebtuvas užveržiamas varžtu iš galo per patroną, nereikia jokios tvirtinimo veržlės!

Privalumai:

Didelis darbinis plotas ir optimalus kontūras mažesnei vibracijai. Aušinimas griebtuvu per įrankį ar išilgai koto.

Ypatingai siaura forma leidžia lengvai apdirbti net ir sunkiai prieinamas detales, pvz., įrankių ir šablonų gamyboje.

Paskirtis:

Įrankio su cilindrinio koto tvirtinimui pagal DIN 6499.

Tiekimo sudėtis:

Su užveržimo varžtu ir raktu su T formos rankena.

Priedai pasirinktinai:

ALBRECHT spyruokliuojančios įvorės Nr. 309572 ir 309573.

Užmaunamas raktas Nr. 309890, **GARANT užspaudimo įvorė Nr. 309563.**

Techninis aprašymas

Išorinis Ø D	44 mm
Ø D ₁	10,1 mm
Ø D ₂	13,5 mm

Užspaudimo ribos	1 - 6 mm
Darbinės dalies ilgis, A matmuo	75 mm
Darbinis ilgis l_N	35 mm
Laikiklis	HSK-E 40 A = 75
Laikiklio norma	ISO 12164-1
Laikiklio norma	DIN 69893
Forma	A
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 2,5, kai 25000 min ⁻¹
Radialinio mušimo tikslumas	≤3 μm
Pjovimo technika	HSC
Speciali anga mikroschemai įrankio parametru išsaugojimui	taip
Produkto rūšis	Įspraustinė

Priedai

Cangė, plonasu vidiniu aušiniu Nominalus užveržimo Ø d 4 mm	309572 4
Cangė, plonasandari Nominalus užveržimo Ø d 3 mm	309573 3
Cangė, plonasu vidiniu aušiniu Nominalus užveržimo Ø d 5 mm	309572 5
Cangė, plonasu vidiniu aušiniu Nominalus užveržimo Ø d 3 mm	309572 3
Cangė, plonasandari Nominalus užveržimo Ø d 5 mm	309573 5
Cangė, plonasu vidiniu aušiniu Nominalus užveržimo Ø d 2 mm	309572 2
Cangė, plonasandari Nominalus užveržimo Ø d 1 mm	309573 1
Cangė, plonasandari Nominalus užveržimo Ø d 4 mm	309573 4
Cangė, plonasu vidiniu aušiniu Nominalus užveržimo Ø d 1 mm	309572 1
Cangė, plonasandari Nominalus užveržimo Ø d 6 mm	309573 6

Cangė, plonasandari Nominalus užveržimo \varnothing d 2 mm

309573 2

Cangė, plonasu vidiniu aušinimu Nominalus užveržimo \varnothing d
6 mm

309572 6