

**DNMG 150608, Rūšis: HBT130****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	250784 HBT130
GTIN	4062406256401
Produktų klasė	22D

**Aprašymas**

DNMG 150608 HBT130 Kietlydinys: HBT130

Drožlialaužis: MM

Pjūvio gylis  $a_p$ : 0,5 - 5 mm

Pastūma  $f$ : 0,12 - 0,45 mm/aps,

Pjovimo greitis  $v_c$  pagrindiniam naudojimui: 50 - 200 m/min

**Techninis aprašymas**

Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	50 - 200 m/min
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Pagrindinis naudojimas	M
Kietlydinys	HBT130
Danga	TiCN
Kampo spindulys	0,8 mm
Drožlialaužis	MM

Pastūma f	0,12 - 0,45 mm/aps,
Ašmenys	HM
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Pjūvio gylis a <sub>p</sub>	0,5 - 5 mm
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	DNMG 150608
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui