

Garant**Eco tekinimo laikiklis SDJCL 93°, keičiamoms plokštelėms DC., kairinis****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260297 16/11
GTIN	4045197809100
Produktų klasė	21U

Aprašymas**Modelis:**

GARANT eco atplovimo įrankio laikiklis su vidiniu aušinimo skysčio padavimu į plokštelės plovimo briauną. Aušinimas vyksta per labai tikslus purkštukus, todėl terminė apkrova tiksliai ir efektyviai sumažinama, nes aušinimo skysčio srovė nukreipta optimaliai tarp drožlės ir plovimo briaunos. Didesniam produktyvumui, ilgesniam naudojimo laikui ir saugesniam darbo procesui. Su plokštumos aušinimu

Pastaba:

Aušinimo skysčio perdavimas galimas tik naudojant GARANT eco sistemos VDI įrankių laikiklius Nr. 319001 – 319886 arba eco papildymo rinkinį < 125 mm Nr. 317900.

Techninis aprašymas

Bendras ilgis L	100 mm
Koto dydis	16 mm
Laikiklio ISO kodas	SDJCR/L 1616H11
Plokštelės dydis	11 mm
Darbinės dalies ilgis L ₄	20 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269023 3
Tinkamos keičiamos plokštelės	DC.. 11T3..
Galvutės ilgis L ₁	29 mm
Varžtas atraminei plokštei	269013 1

Atraminė plokštelė	269007 1
Serija	Eco
Paskirtis	kairinis
Vidinis aušinimas	taip
Reguliuojamas kampas κ	93 laipsniai
Paskirtis	Apdaila
Paskirtis	Išilginis tekimas, išorinis
Produkto rūšis	Tekimo plokštelių laikiklis su keičiama plokšte

Tinkami produktai

<https://www.hoffmann-group.com/LT/lt/hom/p/260297-16/11>