



## Plieninė ruletė V2A matuoti apimčiai ir Ø Juostos plotis 35 mm., Maksimali matavimo ribų apimtis: 3460mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	465684 3460
GTIN	2050002041257
Produktų klasė	46R

### Aprašymas

#### Modelis:

Plieninė ruletė **CJU** apvalių objektų išorės apimties ir Ø matavimams. Dvipusė spyruoklių plieno ruletė, kurios viena pusė skirta apimčiai, o kita skersmeniui matuoti. Padalos ilgis 1 mm. **Nonijaus skalės padalos 0,1 mm.** Leistina skalės paklaida pagal DIN 866.

**V2A modelis** iš nerūdijančiojo spyruoklių plieno.

#### Privalumai:

Paprastas naudojimas ir centravimo galimybės dėl didelio kontaktinio paviršiaus. Didesnis stabilumas. Greitesnis ir patikimas užsakymas.

#### Pastaba:

Matavimo juostos C su padala 0,05 mm ir matavimo juostos su juoda danga pagal paklausimą. Stacionari versija CJU pagal paklausimą.

### Techninis aprašymas

Juostos storis	0,2 mm
Matavimo ribos, kai Ø	700 - 1100 mm
Apimties matavimo ribos	2190 - 3460 mm
Padalos vertė	0,1 mm
Juostos plotis	35 mm
Kalibravimas	G2

Produkto rūšis

Ruletė / metras / liniuotė

## Paslaugos

KalibravimasDiametralinė liniuotė Maksimalus ilgis 6000  
mm

026280 6000